



Hoofd

Range of product	Mureva styl
Product or component type	Sleutelschakelaar
Product presentatie	Mechanisme:
Kleurtint	Grijs (RAL 7016)
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Montage apparaat	Verzonken Oppervlak
Technologietype	Elektromechanisch
Us nominale voedingsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Nominale stroom	3 A
Functie schakelaar	3 posities
Terugtrekpositie sleutel	Midden
Gebruiksvoorwaarde	Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) PP (polipropyleen)
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Height	71 mm
Width	71 mm
Depth	72 mm

Omgeving

Quality labels	EAC CE
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
Vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Ambient air temperature for storage	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,4 cm
Package 1 Width	8,8 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	128,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm

Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,884 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja