



Hoofd

Range of product	Mureva styl
Type product of component	Tuimelschakelaar
Product presentatie	Mechanisme:
Technologietype	Elektromechanisch
Aantal tuimelschakelaars	1
Kleurtint	Grijs (RAL 7016)

Complementair

Montage apparaat	Oppervlak Verzonken
Functie schakelaar	1-polig 2-weg
Aandrijver	Tuimelaar
Nominale stroom	10 AX
Type last	Belasting voor energiebesparende lampen met ballast: 100 W
Ue toegekende bedrijfsspanning	250 V AC
Gebruiksvoorwaarde	Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) SEBS Koper
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Capaciteit klemaansluiting	1.5...2.5 mm ² voor stijf kabel(s) 1.5...2.5 mm ² voor gestrengd kabel(s) 1.5...2.5 mm ² voor flexibel kabel(s)
Wire stripping length	13 mm
Weerstand chemische en wasmiddelen	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan
Height	71 mm
Width	71 mm
Depth	40 mm

Omgeving

Quality labels	EAC CE AENOR NF
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
Vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Standards	EN 60669-1
Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Ambient air temperature for storage	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,200 cm
Package 1 Width	7,100 cm
Package 1 Length	7,100 cm
Package 1 Weight	54,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	39,500 cm
Package 2 Weight	635,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	4,600 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist