



Hoofd

Range of product	Mureva styl
Type product of component	Drukknop
Product presentatie	Compleet product
Technologietype	Elektromechanisch
Aantal tuimelschakelaars	1
Kleurtint	Wit (RAL 9003)

Complementair

Montage apparaat	Oppervlak
Aandrijver	Tuimelaar
Nominale stroom	10 A
Ue toegekende bedrijfsspanning	250 V AC
Gebruiksvoorwaarde	Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal	SEBS ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) Koper
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Capaciteit klemaansluiting	1.5...2.5 mm ² voor stijf kabel(s) 1.5...2.5 mm ² voor gestrengd kabel(s) 1.5...2.5 mm ² voor flexibel kabel(s)
Wire stripping length	13 mm
Ingang kabel	Gemakkelijke kleptoegang diameter: 6...20 mm
Weerstand chemische en wasmiddelen	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan
Height	76 mm
Width	76 mm
Depth	64 mm
Projectiediepte	64 mm

Omgeving

Quality labels	EAC NF AENOR CE
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
Vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Standards	EN 60669-1

Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Ambient air temperature for storage	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,6 cm
Package 1 Width	5,9 cm
Package 1 Length	7,6 cm
Package 1 Weight	124,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,0 cm
Package 2 Width	17,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,332 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	8,739 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist