



#### Hoofd

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Range of product          | Mureva styl       |
| Product or component type | Bevestigingsframe |
| Bereik compatibiliteit    | Mureva styl       |
| Kleurtint                 | Wit (RAL 9003)    |

#### Complementair

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage apparaat                   | Verzonken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aantal stellen                     | 2 voudig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Installatierichting                | Horizontaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gebruiksvoorwaarde                 | Binnenshuis/buitenshuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiaal                          | PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Afstand tussen middelpunten        | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lengte                             | 155 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Height                             | 23 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Width                              | 84 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Projectiediepte                    | 19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Weerstand chemische en wasmiddelen | Bestendig tegen alcohol (70%)<br>Bestendig tegen alcohol (96%)<br>Bestand tegen A-melkzuur<br>Bestand tegen verdund quaternair ammonium<br>Bestand tegen verdund bleekwater<br>Bestand tegen verdunde ammonia<br>Bestand tegen zeepwater<br>Bestand tegen kristalreiniger<br>Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)<br>Bestand tegen hexaan |

#### Omgeving

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Quality labels                        | AENOR<br>NF                                  |
| IP-beschermingsgraad                  | IP55                                         |
| IK-beschermingsgraad                  | IK08                                         |
| Vlamvertraging                        | Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1 |
| Ambient air temperature for operation | -5...40 °C                                   |
| Ambient air temperature for storage   | -25...55 °C                                  |

#### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 2,000 cm  |
| Package 1 Width              | 8,400 cm  |
| Package 1 Length             | 15,500 cm |
| Package 1 Weight             | 64,000 g  |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 5         |
| Package 2 Height             | 9,000 cm  |
| Package 2 Width              | 17,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 417,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S04       |
| Number of Units in Package 3 | 30        |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 40,000 cm |
| Package 3 Length             | 60,000 cm |
| Package 3 Weight             | 3,238 kg  |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>      |
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                      |
| Sustainable packaging             | Yes                                                                                                                     |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a> |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                    |