



Principal

Gama de producto	Mureva Styl
Tipo de producto o componente	Caja de montaje
Compatibilidad de gama	Mureva Styl armario
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Montaje del dispositivo	Superficie
Número de segmentos	1 segmento
Entrada de cable	Acceso sencillo a la válvula
Condiciones de uso	Interiores/exteriores
Material	SEBS PP (polipropileno)
Longitud	76 mm
Altura	54 mm
Ancho	76 mm
Profundidad	54 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Etiquetas de calidad	AENOR NF
Grado de protección IP	IP55
Grado de protección IK	IK08
Resistencia a las llamas	Auto-extinguible 650 °C acorde a IEC 60695-2-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,400 cm
Paquete 1 Ancho	7,600 cm
Paquete 1 Longitud	7,600 cm
Paquete 1 Peso	70,000 g

Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,000 cm
Paquete 2 Ancho	17,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	800,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	40,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	5,625 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	Yes
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------