



Hoofd

Range of product	Mureva styl
Product or component type	Montagedoos
Bereik compatibiliteit	Mureva styl behuizing
Kleurtint	Wit (RAL 9003)

Complementair

Montage apparaat	Oppervlak
Aantal stellen	3 voudig horizontaal
Kalbelinvoer	Gemakkelijke kleptoegang
Gebruiksvoorwaarde	Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal	PP (polipropyleen) SEBS
Afstand tussen middelpunten	71 mm
Lengte	218 mm
Height	54 mm
Width	76 mm
Depth	54 mm
Weerstand chemische en wasmiddelen	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

Quality labels	AENOR NF
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
Vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Ambient air temperature for storage	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,400 cm
Package 1 Width	7,600 cm
Package 1 Length	21,800 cm
Package 1 Weight	176,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	39,500 cm
Package 2 Weight	445,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	3,413 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist