



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys CE
Termék vagy alkatrész típusa	Elektronikus riasztás
Hőmérséklet beállítási tartomány	-40...80 °C
Kijelző típusa	OLED kijelző
Megjelenített információ	Hőmérséklet °F-ben Hőmérséklet °C-ban

Kiegészítő jellemzők

Bemeneti feszültség	9...30 V automatikus kalibráció
Érzékelő típusa	Kiegészítő NTC külső érzékelő
Maximális kapcsolási teljesítmény	4 A 30 V automatikus kalibráció
Villamos csatlakozás	16 dugaszolóaljzat, szorító kapacitás: 2.5 x 3 mm ²
Szerelési mód	Csavarozható Tömörítés
Magasság	Külső: 85 mm
Szélesség	Külső: 56 mm
Mélység	Külső : 44 mm
Szerelési hely	Szerelőlemezen Keresztsínek 35 mm-es DIN sín Térbeli oszlop
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...80 °C
Hiszterézis	2 K védővezető
Kimenetek száma	2 szellőző/fűtés funkció
Anyag	PC
Szín	Világosszürke
Égésgátlás	Önkiltó megfelel UL98
Terméktanúsítványok	USSR

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,5 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hossza	8,5 cm
1. csomag súlya	138 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	75
2. csomag magassága	40 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	12,608 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------