



Основные характеристики

Серия	PanelSeT
Category	Принадлежности для укладки кабеля
Тип продукта	Опора
Application	Универсальный
Nominal dimensions of the housing	- W: 600 mm

Дополнительные характеристики

Место монтажа	В структуре шкафа
Совместимость серий продукта	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SMX
Состав устройства	Фиксаторы 2 рейка
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Материал	Сталь
Тип покрытия	C гальван. покрытием
Support angle	90 °
Регулировка	Регулирование каждые 25 мм
Фикс. центр.	550 mm
Высота	20 mm
Ширина	Номинальн.: 600 mm

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	66,0 cm
Package 1 Weight	606,0 g
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	29,0 cm
Package 2 Width	37,5 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	24,24 kg

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---