



Egenskaber

Sortiment	Thalassa
Produkt navn	Thalassa PLS
Enheds forkortelse	PLS
Enclosure type	Flere anvendelser
Category	Insulating modular rear
Nominal height	180 mm
Nominal width	270 mm
Nominal depth	135 mm
Kapslingsmontage	Væg monteret
Sammensætning	1 rear part: on enclosure
Krop	One stk. moulded
Fronttype	Uden

Produktinformationer

Materiale	Plyester forstærket med glasfiber
Farve	Krop: grå (RAL 7035)
Standarder	NEMA classification 13 IEC 62208 NEMA 4X
Produktcertificeringer	UL

Miljø

Elektrisk isolationsklasse	Klasse II
IP kapslingsklasse	IP66 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK09 i henhold til IEC 62262
Brandmodstand	960 °C i henhold til IEC 62208
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-30...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	15,0 cm
Pakke 1 Længde	20,0 cm
Package 1 Length	29,0 cm
Pakke 1 Vægt	890,0 g
Enhedstype af pakke 2	CAR
Antal enheder i pakke 2	56
Pakke 2 Højde	100,5 cm
Pakke 2 Bredde	55,5 cm
Pakke 2 Længde	73,0 cm
Pakke 2 Vægt	51,84 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------