




Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Extended range	Spacial SFHD
Application	Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa	Megfelelő szekrény
Szekrény névleges magassága	1200 mm
Szekrény névleges szélessége	800 mm
Szekrény névleges mélysége	600 mm
Szekrény szerelése	Álló kivitelű
Készülék összetétel	2 csúszósaru 4 szerelőlapot rögzítő keretek 1 13 mm-rel a doboz elülső élétől 1 ajtó 1 záraz: ajtó 1 hátsó rész 1 tető

Kiegészítő jellemzők

Szerkezet típusa	Szerkezetbe beépített panelek és ajtók Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással Egyetlen szakaszból
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (120 °)
Ajtó típusa	Sima első rész
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus	Tömítőlemez nélkül
Retes típusa	4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel elülső ajtó
Ajtók száma	Első rész: 1 ajtó(k)
Hozzáférés a működtetéshez	Szekrény oldalai Hátsó rész Első rész
Levehető alkatrészek	Ajtó csavarokkal forgópánt Hátsó panel csavarokkal Tető csavarokkal Szerelőlemez pánt csavarokkal Csúszósín csavarokkal
Anyag	Keret: galvanizált acél Felfelé: galvanizált acél Ajtó: acéllemez Panelek: acéllemez Forgópánt: zamak + PA (poliamid) Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szekrény: szürke (RAL 7035) Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Nettó súly	80 kg

Környezet

Szabványok	IEC 62208
NEMA védettségi szint	NEMA 3R/12
IP védettségi szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	69,0 cm
1. csomag szélessége	84,5 cm
1. csomag hossza	133,0 cm
1. csomag súlya	74,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------