




### Fő jellemzők

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád           | Thorsman                                                      |
| Termék neve            | Thalassa TBS                                                  |
| Készülék alkalmazás    | Többcélú                                                      |
| Category               | Ipari doboz                                                   |
| Magasság               | 192 mm                                                        |
| Szélesség              | 164 mm                                                        |
| Mélység                | 87 mm                                                         |
| Belső magasság         | 175 mm                                                        |
| Belső szélesség        | 150 mm                                                        |
| Belső mélység          | 80 mm                                                         |
| Szekrény szerelése     | Falra szerelt                                                 |
| Készülék összetétel    | 1 test rögzíthető vakanyával<br>1 takarólemez<br>4 fedőcsavar |
| Test típusa            | Egy darabban öntött                                           |
| Mellső burkolat típusa | Alacsony átlátszó fedél                                       |
| Fedél rögzítés         | Műanyag csavarok                                              |
| Retes típusa           | Elveszthetetlen csavar lapos külső lezárt terület             |
| Levehető alkatrészek   | Borítás elveszthetetlen csavarokkal                           |

### Kiegészítő jellemzők

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Anyag                                       | ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) |
| Szín                                        | Szürke (RAL 7035)<br>Átlátszó zöld |
| Szabványok                                  | IEC 62208                          |
| Terméktanúsítványok                         | TÜV-NURTL                          |
| Elektromos szigetelési osztály              | II. osztály                        |
| IP védettségi fok                           | IP669 conforming to NEMA 4X        |
| IK védettségi fok                           | IK07 conforming to IEC 62262       |
| Glow wire resistance                        | 650 °C megfelel IEC 60695-2-11     |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -15...40 °C                        |
| Operating temperature                       | -25...60 °C                        |
| Nettó súly                                  | 0,46 kg                            |

### Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1       |
| 1. csomag magassága                  | 10,0 cm |
| 1. csomag szélessége                 | 17,0 cm |
| 1. csomag hossza                     | 20,5 cm |
| 1. csomag súlya                      | 467,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | CAR     |
| Egységek száma 2. csomagban          | 20      |
| 2. csomag magassága                  | 40,0 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 40,5 cm |
| 2. csomag hossza                     | 60,5 cm |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 2. csomag súlya                      | 10,6 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12     |
| Egységek száma 3. csomagban          | 240     |
| 3. csomag magassága                  | 120 cm  |
| 3. csomag szélessége                 | 80 cm   |
| 3. csomag hossza                     | 138 cm  |
| 3. csomag súlya                      | 133 kg  |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                                                            |
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                             |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                                                            |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen                                                                                                                                                                                            |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                                                            |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>                                                                                          |
| Környezetvédelmi közzététel                                    |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                                                  |
| Körkörösségi profil                                            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                                                           |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|