



Egenskaber

Sortiment	Linergy
Produkt navn	Linergy TR
Produkt type	Mini terminalblok
Enheds forkortelse	TRR
Tilbehør/reservedele kategori	Tilslutningstilbehør
Klemrække type	Gennemstrømning
Antal af forbindelses	1
Montagemåde	Clip-on
Nominal krydssektion	2,5 mm ²
Længde	32 mm
Farve	Blå
Antal pr. Sæt	Sæt af 50

Produktinformationer

Bredde	5,2 mm
Højde	30 mm
Tilslutningsklemmer	1 x fjeder terminal: Foran 1 x fjeder terminal: Efterfølgende
Number of connections	2
Tilslutningsposition	Top
Antal måleindgange	0
Ledertværsnit	0,08...2,5 Mm ² , Fleksibel uden 0,08...4 Mm ² , Solid med 0,2...2,5 Mm ² , Fleksibel med 0,08...4 mm ² , Solid uden
Afisoleringslængde	8 mm
Tool type	Connection: flad skruetrækker Disforbindelse: flad skruetrækker
[Ue] Nominel driftsspænding	800 V i henhold til EN/IEC 60947-7-1 690 V i henhold til "ATEX Exe II Ex II 2 GD" 600 V cURus
[In] mærkestrøm	20 A cURus 24 A i henhold til EN/IEC 60947-7-1 22 A i henhold til "ATEX Exe II Ex II 2 GD"
Materiale	Polyamid 6/6: insulating case Kobber: connector and screw Kobber: fælleslink Chromium-nickel steel: fjeder
Dielektrisk tab	0,01 ved 1 MHz i henhold til IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i henhold til VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivitet	10000 MΩ.M i henhold til IEC 60093 10000 MΩ.m i henhold til VDE 0303-T30
Overflademodstand	1000 GΩ i henhold til IEC 60093 1000 GΩ i henhold til VDE 0303-T30
Krybemodstand	500 CTI (> 400 kV) i henhold til IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i henhold til VDE 0303-T30
Flammemodstand	V0, tykkelse: 0,8 mm i henhold til UL 94
Vægt	4,1 g

Serie kompatibilitet	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktet passer med	Spacial skabe

Miljø

Produktcertificeringer	ATEX[RETURN]cURus[RETURN]CSA[RETURN]IEC-Ex[RETURN]EAC
Dielektrisk holdbarhed	1000 V i henhold til IEC 60243-1
Temperatur ved drift	-40...130 °C i henhold til IEC 60216-1 -40...130 °C i henhold til VDE 0304-T21

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,0 cm
Pakke 1 Længde	7,0 cm
Package 1 Length	27,0 cm
Pakke 1 Vægt	4,0 g
Enhedstype af pakke 2	CAR
Antal enheder i pakke 2	50
Pakke 2 Højde	5,0 cm
Pakke 2 Bredde	7,0 cm
Pakke 2 Længde	27,0 cm
Pakke 2 Vægt	256,0 g

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)  EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Halogenindhold	Produkt med halogenfrie plastdele

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------