



Peamine

Vahemik	Linergy
Toote nimi	Linergy TR
Toote või komponendi tüüp	Terminal block
Seadme lühinimi	TRV
Lisavarustus / eraldi osa kategooria	Ühendustarvikud
Terminal block type	Passthrough
Terminal block level	1
Paigaldusviis	Clip-on
Nominal cross section	4 mm ²
Pikkus	47,7 mm
Värv	Hall
Kogus komplekti kohta	Set of 50

Täiendav

Laius	6,2 mm
Kõrgus	47,5 mm
Connections - terminals	1 x kruviklemmid upstream M3) 1 x kruviklemmid downstream M3)
Number of connections	2
Ühendamise asend	Sideways
Number of measurement input	2
Cable cross section	0,14...6 Mm ² , lahe with cable end 0,2...4 Mm ² , painduv with cable end 0,2...6 Mm ² , lahe without cable end 0,2...6 mm ² , painduv without cable end
Tightening torque	0,6...0,8 N.m
Traadi eemaldamise pikkus	9 mm
Tool type	Connection screwdriver Disconnection screwdriver
[Ue] rated operational voltage	1000 V EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] rated current	32 A EN/IEC 60947-7-1 30 A CSA 30 A ATEX Exe II Ex II 2 GD 30 A cURus
Materjal	Polyamide 6/6: insulating case Copper alloy: connector and screw Copper alloy: commoning link Chromium-nickel steel: vedru
Dielectric loss	0,01 at 1 MHz IEC 60250 0,01 at 1 MHz VDE 0303-T4
Dielectric constant	3,7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.M IEC 60093 10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
Creep resistance	500 CTI (> 400 kV) IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) VDE 0303-T30

Flame retardance	V0 0,8 mm UL 94
Netokaal	9,4 g
Range compatibility	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Toote ühilduvus	Spacial enclosures

Keskkond

Toote sertifikaadid	cURus[RETURN]VDE[RETURN]IEC-Ex[RETURN]ATEX[RETURN]GL[RETURN]EAC[RETURN]LR[RETURN]CSA[RETURN]DNV
Dielectric strength	1000 V IEC 60243-1
Välisõhu töötemperatuur	-40...130 °CvastabIEC 60216-1 -40...130 °CvastabVDE 0304-T21

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	0,006 cm
Pakendi laius 1	4,600 cm
Pakendi pikkus 1	4,800 cm
Pakendi kaal 1	9,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	50
Pakendi kõrgus 2	5,000 cm
Pakendi laius 2	6,000 cm
Pakendi pikkus 2	32,000 cm
Pakendi kaal 2	478,000 g
Pakendi tüüp 3	S06
Ühikute arv pakendis 3	10400
Pakendi kõrgus 3	75,000 cm
Pakendi laius 3	60,000 cm
Pakendi pikkus 3	80,000 cm
Pakendi kaal 3	108,500 kg

Pakkumise jätkusuutlikkus

Jätkusuutliku pakkumise olek	Green Premium toode
REACH-määrus	 REACH-deklaratsioon
ELi RoHS direktiiv	Vastab eranditele
Elavhõbedavaba	Jah
Hiina EoHS regulatsioon	 Hiina RoHS Deklaratsioon
RoHS eranditeave	 Jah
Keskkonnavalade avaldus	 Toote Keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
WEEE	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
Halogeensisu	Halogeenivabade plastosadega toode

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------