



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó/ablak kontakt
Application	Többcélú
For enclosure nominal dimensions	-
Termékcsalád kompatibilitása	Thorsman Thalassa PLD Thorsman Thalassa PLM Spacial Spacial S3DB Spacial Spacial CRNG Thorsman Thalassa PLS
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	Moduláris készülékhez
Szerelési hely	Telepítés ajtóra vagy panelre
Készülék összetétel	1 csatlakozó burkolat
Anyag	Átlátszó zöld polikarbonát + 20% FG
Zárolási típus	Retes csőzár nélkül Lezárható
Összesen 18 mm-es modulok	6

Kiegészítő jellemzők

Magasság	78 mm
Szélesség	130 mm
Mélység	15 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hossza	14,0 cm
1. csomag súlya	85,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	100
2. csomag magassága	60 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	9 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat

RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia	
Garancia	18 months