



Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény kiegészítők

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület Süllyesztett
Kulcs száma	Megadandó szám
Mellső burkolat típusa	Átlátszó
Ajtó nyitási oldal	Jobb vagy bal
A vízszintes sorok száma	1
9 mm-es osztások	26
18 mm-es modulok száma soronként	13
Összesen 18 mm-es modulok	13
Installation description	Falra szerelés Süllyesztett
Szekrény anyaga	Technikai műanyag
Szélesség	336 mm
Magasság	300 mm
Mélység	20 mm
Szín	Szintelen

Környezet

Tűzellenállási képesség	750 °C
IP védettségi szint	IP40
IK védettségi fok	IK09
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	41,500 cm
1. csomag hossza	37,000 cm
1. csomag súlya	650,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	114
2. csomag magassága	120,000 cm

2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	100,464 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------