



Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Szekrény típusa	Elosztószekrény
Szélesség	Külső: 336 mm
Magasság	450 mm
Mélység	123 mm
Nb of 18 mm modules per row	13
Nb of horizontal rows	2
Elektromos szigetelési osztály	Kettős szigetelés II. osztály
Tartozékok	2 x sorkapocs 1 x azonosító címke 1 x jelölőkészlet 1 x üres fedlap csík
Type of door	Nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	26
Összesen 18 mm-es modulok	26
Teljesítmény disszipáció W-ban	40 W
[In] névleges áram	63 A
Ui névleges szigetelési feszültség	400 V
A sín típusa	DIN
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet	Eltávolítható fedél Kivágott lemezek Kábel vagy cső Csatorna
A sorkapcsok száma	1 föld (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 24 kimenők 1 nulla (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 24 kimenők
Elosztóblokk kimenők	3 x 25 mm ² esetén föld 21 x 4 mm ² esetén föld 3 x 25 mm ² esetén nulla 21 x 4 mm ² esetén nulla
Szekrény anyaga	Hátsó rész: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag
Szín	Szekrény: fehér (RAL 9016) Előlap: szürke (RAL 7005)
Célország	Csehország Finnország Magyarország Baltikum Oroszország Görögország Svédország
Beágyazási mélység	0 mm
Belső mélység	95 mm

Környezet

Tűzellenállási képesség	Hátsó rész: 650 °C Előlap: 650 °C
IP védettségi szint	IP30 ajtó nélkül IP40 Ajtóval
IK védelmi fokozat	IK08 ajtó nélkül IK09 Ajtóval
Tűlfeszültség kategória	II
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
Szabványok	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,5 cm
1. csomag szélessége	35,5 cm
1. csomag hossza	46,5 cm
1. csomag súlya	2,871 kg
2. csomag-csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	31
2. csomag magassága	120,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	101,001 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------