



Egenskaber

Sortiment	Resi9
Produkttype	Dør
Tilbehør/reservedele kategori	Tilbehør til skaber
Serien passer med	Resi9 kapsling

Produktinformationer

Fronttype	Transparent
Antal vandrette rækker	3
Antal moduler á 9 mm	36
Antal af 18 mm moduler pr række	18
Antal 18 mm moduler	54
Standarder	IEC 61439-3 IEC 61439-1 IEC 60670-1-24
Brandmodstand	750 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11
IP kapslingsklasse	IP40 i henhold til EN/IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK08 conforming to IEC 62262 IK08 conforming to EN 50102
Vægt	850 g
Bredde	352,5 mm
Højde	495,5 mm
Dybde	27 mm
Farve	Transparent

Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	-15...60 °C
----------------------------------	-------------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,000 cm
Pakke 1 Længde	36,000 cm
Package 1 Length	50,500 cm
Pakke 1 Vægt	1,038 kg
Enhedstype af pakke 2	S04
Antal enheder i pakke 2	9
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Længde	60,000 cm
Pakke 2 Vægt	9,935 kg
Enhedstype af pakke 3	P12

Antal enheder i pakke 3	108
Pakke 3 Højde	101,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	131,220 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	 Oplysninger Om Udtjent Udstyr