



Hoofd

Gamma van producten	Odace
Product or component type	Schakelaar
Product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe
Device application	Lichtregeling

Complementair

Montage apparaat	Verzonken
Technologietype	Elektromechanisch
Functie schakelaar	1-polig 1-weg
Aantal tuimelschakelaars	2
Aandrijver	Tuimelaar
Voorziene uitrusting	Interne stroomaansluiting
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Kleurtint	Wit (RAL 9003)
Oppervlakte afwerking	Glanzend
Type of packing	Verfafdekplaat
Nominale stroom	10 AX
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Network frequency	50 Hz
Type last	Belasting voor energiebesparende lampen met ballast: 100 W
Minimale belasting onderbrekingsvermogen	200 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un met cos EUROPAGES = 0,3
Levensduur in cycli	20000 cycles bij AAN en UIT bij nominale spanning met cos EUROPAGES = 0,6
Elektrische duurzaamheid	20000 cycles bij AAN en UIT bij nominale spanning met cos EUROPAGES = 0,6
Aantal aansluitklemmen	3 schroefloze aansluitklemmen
Vorm schroefkop	Pozidriv Nr. 1
Capaciteit klemaansluiting	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² voor stijf kabel(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² voor flexibel kabel(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² voor gestrengd kabel(s)
Wire stripping length	12 mm
Local signalling	Lichtbaar
Materiaal	Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: centrale plaat PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: steunframe PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing
Height	71 mm
Width	71 mm
Depth	33,6 mm
Inbouwdiepte	18,75 mm

Net weight	0,04 kg
Weerstand chemische producten	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-5...50 °C
Doorslagvastheid	2000 V
Ambient air temperature for operation	5...35 °C
Standards	EN 60669-1 2006/95/EEC
Productcertificaten	Aenor: 2237-030 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 604950 N NF
IK-beschermingsgraad	IK04
IP-beschermingsgraad	IP21 D

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,2 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	7,2 cm
Package 1 Weight	42,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,7 cm
Package 2 Width	17,8 cm
Package 2 Length	36,7 cm
Package 2 Weight	557,0 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	7,444 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------