



Hoofd

Range of product	Odace
Product or component type	Schakelaar
Product presentatie	Mechanisme met kunststof bevestigingsframe
Device application	Controle
Quantity per set	Set van 10

Complementair

Montage apparaat	Verzonken
Functie schakelaar	2 x 1-pole 2-way
Aantal tuimelschakelaars	2
Aandrijver	Tuimelaar
Voorziene uitrusting	Internal power connection
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Kleurtint	White (RAL 9003)
Oppervlakte afwerking	Glanzend
Type of packing	Verfafdeklep
Nominale stroom	10 AX at 250 V AC 50 Hz
Type last	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Minimale belasting onderbrekingsvermogen	200 operations 1.25 In and 1.1 Un with $\cos \varphi = 0.3$
Levensduur in cycli	20000 cycles at ON and OFF at rated voltage with $\cos \varphi = 0.6$
Elektrische duurzaamheid	20000 cycles at ON and OFF at rated voltage with $\cos \varphi = 0.6$
Aantal aansluitklemmen	6 schroefloze aansluitklemmen
Vorm schroefkop	Pozidriv Nr. 1
Capaciteit klemaansluiting	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for stranded cable(s)
Draadstriplengte	12 mm
Local signalling	Lightable
Materiaal	Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: centrale plaat PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PC (polycarbonate) GF10 FR: casing
Height	71 mm
Width	71 mm
Depth	33,6 mm
Inbouwdiepte	18,75 mm
Net weight	0,04 kg
Weerstand chemische producten	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-5...50 °C
Doorslagvastheid	2000 V
Ambient air temperature for operation	5...35 °C
Standards	2006/95/EEC EN 60669-1
Productcertificaten	AENOR: 030/2237 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 604950 N NF
IK-beschermingsgraad	IK04
IP-beschermingsgraad	IP21 D

Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	46 g
Hoogte verpakking 1	3,7 cm
Breedte verpakking 1	7,2 cm
Lengte verpakking 1	7,3 cm
Type verpakking 2	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	10
Gewicht verpakking 2	590 g
Hoogte verpakking 2	6,2 cm
Breedte verpakking 2	17,8 cm
Lengte verpakking 2	37 cm
Type verpakking 3	S04
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	120
Gewicht verpakking 3	7,85 kg
Hoogte verpakking 3	30 cm
Breedte verpakking 3	40 cm
Lengte verpakking 3	60 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------