



Hoofd

Range of product	Odace
Product or component type	Dimmer
Product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe
Device application	Resistive load Inductive load Capacitive load
Kleurtint	Wit (RAL 9003)
Type of packing	Verfadedekplaat
Bijkomende informatie	2-wire connection

Complementair

Montage apparaat	Verzonken
Functie schakelaar	1-polig 2-weg
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Bediening dimmer	Druktype draaiknop
Type last	230 V AC gloeilamp: 4...400 W 230 V AC halogeenlamp: 4...400 W LED lamp: 4...200 VA LED lamp: 4...40 VA Halogeenlamp lage spanning met elektronische transformator: 4...400 VA Halogeenlamp lage spanning met ferromagnetische transformator: 4...400 VA
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC 50 Hz
Type bescherming	Bescherming stroomonderbreker
Aantal aansluitklemmen	4 schroefklemmen
Vorm schroefkop	Pozidriv Nr. 1
Capaciteit klemaansluiting	1.5...2.5 mm ² voor vast kabel(s) 1.5...2.5 mm ² voor gestrengd kabel(s) 1.5...2.5 mm ² voor flexibel kabel(s)
Wire stripping length	8 mm
Height	71 mm
Width	71 mm
Depth	49,5 mm
Inbouwdiepte	29,3 mm
Weerstand chemische producten	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-5...50 °C
Ambient air temperature for operation	5...35 °C
Standards	EN 60669-2-1 2004/108/EC 2006/95/EEC
IK-beschermingsgraad	IK02
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,8 cm
Package 1 Width	8,2 cm
Package 1 Length	7,4 cm
Package 1 Weight	156,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,121 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.