



### Hoofd

Range of product	Odace
Beschermde naam	Touch
Product or component type	Afdekframe
Aantal stellen	1 voudig
Type stroomonderbreker	Single
Type of packing	Flow-pack
Quantity per set	Set van 20
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1

### Complementair

Montage apparaat	Verzonken
Bevestigingsmethode	Clip-in
Kleurtint	White (RAL 9003)
Oppervlakte afwerking	Mat
Materiaal	Thermoplastic ABS-UV stabilised: decorative frame
Height	85 mm
Width	85 mm
Depth	10 mm
Net weight	0,01503 kg
Weerstand chemische producten	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Omgeving

Ambient air temperature for storage	-5...50 °C
Ambient air temperature for operation	5...45 °C
Standards	2006/95/EEC NF C 61-314 EN 60669-1 NBN C 61-112-1 UNE 20315-1-1
Productcertificaten	AENOR: 030/2205 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 603415A N NF
IK-beschermingsgraad	IK04
IP-beschermingsgraad	IP21 D

## Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	22 g
Hoogte verpakking 1	1,6 cm
Breedte verpakking 1	11,4 cm
Lengte verpakking 1	8,6 cm

## Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------