



Hoofd

Gamma van producten	Odace
Product or component type	Jaloeziebesturing
Product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe
Toepassing schakelaar	Rolluik
Extra informatie schakelaar	Mechanische en elektrische vergrendeling tussen op/ neer
Type of packing	Verfafdekplaat

Complementair

Montage apparaat	Verzonken
Technologietype	Elektronisch
Aantal tuimelschakelaars	3
Aandrijver	Tuimelaar
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Kleurtint	Aluminium
Nominale stroom	6 AX
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Minimale belasting onderbrekingsvermogen	200 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un
Aantal aansluitklemmen	3 schroefloze aansluitklemmen
Vorm schroefkop	Pozidriv Nr. 1
Capaciteit klem aansluiting	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² voor stijf kabel(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² voor flexibel kabel(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² voor gestrengd kabel(s)
Wire stripping length	12 mm
Materiaal	Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: centrale plaat PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: steunframe PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing
Height	71 mm
Width	71 mm
Depth	43 mm
Inbouwdiepte	31,2 mm
Net weight	0,048 kg
Weerstand chemische producten	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-5...50 °C
Doorslagvastheid	2000 V
Ambient air temperature for operation	5...35 °C
Standards	2006/95/EEC EN 60669-1
IK-beschermingsgraad	IK04
IP-beschermingsgraad	IP21 D

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	49 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	37 cm
Package 2 Length	5,8 cm
Package 2 Weight	322 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	8,486 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------