



Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Function	Telefon aljzat
Készülék alkalmazás	Kommunikáció
Delivery form	Mechanism with fixing frame and cover plate
Telephone connector type	1 x RJ11
Fő színárnyalat	Bézs
Színárnyalat	Bézs (RAL 1013)

Kiegészítő jellemzők

Wire structure	Merev Rugalmas
Kind of terminals	IDC
Felületkezelési mód	Kezeletlen
Material of visible parts	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés	Fényes
Installation	Süllyesztett
Rögzítési mód	Karmok, a karmok tartománya: 51...68 mm Csavarok
Magasság	73 mm
Szélesség	73 mm
Mélység	35 mm
Depth of visual part	13 mm
IK védettségi fok	IK03

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,000 cm
1. csomag szélessége	9,000 cm
1. csomag hossza	23,000 cm
1. csomag súlya	55,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	677,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	20
3. csomag magassága	15,000 cm

3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	1,593 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.