



Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Készülék alkalmazás	Felszerelés
Function	Keret
Sorolás száma	2-es sorolás
Telepítési irány	Vízszintes
Termékcsalád kompatibilitása	Sedna csatlakozóaljzat
Cover frame color	Bézs

Kiegészítő jellemzők

Material of visible parts	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés	Fényes
Magasság	85 mm
Szélesség	156 mm
Mélység	9,7 mm
Depth of visual part	9,7 mm
Nettó súly	0,0245 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP44
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,000 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1. csomag hossza	15,500 cm
1. csomag súlya	28,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	25
2. csomag magassága	10,000 cm
2. csomag szélessége	20,500 cm
2. csomag hossza	31,500 cm
2. csomag súlya	828,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	125
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	4,811 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre