



기본항목

제품의 범위	Modicon TM3
제품 호환성	Logic controller Motion controller
제품 또는 구성요소 타입	I/O 분산된 모듈
제품 사양 응용	Bus coupler module

전기적/기계적 특성

통신 포트 프로토콜	CANopen
커넥터의 타입	RJ45 2 CANopen daisy chain isolated USB device port Mini-B
전송 속도	20 kbit/s...1 Mbit/s
위상기하학	Daisy chain
통신 네트워크 타입	CANopen
통신 서비스	CANopen slave device profile
Web services	웹 서버, USB
전류 소모	0.8 A 에서 24 V DC 내부 전원 maximum 7 expansion modules
로컬 시그널링	LED 1개 녹색/적색 PWR (System Status) LED 1개 녹색/적색 RUN (Run) LED 1개 녹색/적색 ERR (Error) LED 1개 녹색/적색 I/O 상태
고정 모드	By clipping locks (레일) 스크류들에 의함 (마운팅 플레이트)
제품 인증	CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]EU-RO MR
표준	IEC 61131-2 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201
너비	27 mm
높이	96.5 mm
깊이	70 mm
제품 무게	0.10 kg

사용환경

저장온도	-25...70 °C
오염 정도	0
사용온도	-10...60 °C
IP 등급	IP20 일치되는 IEC/EN 61010-2-201
상대 습도	10...95 % 비응축
사용 고도	0...2000 m
스토리지 고도	0...3000 m
내진동	3M4 위에, 중예 35 x 15 mm 대칭적 DIN 레일

포장 단위

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.5 cm
Package 1 Width	10.5 cm
Package 1 Length	12.5 cm
Package 1 Weight	170 g

상품의 지속 가능성


지속 가능성 제공 상태	Green Premium 제품
REACH 규정	 REACH 선언
EU RoHS 지침	선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음	예
중국 RoHS 규정	 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보	 예
환경 공시	 제품 환경 프로파일
순환성 프로파일	 수명 종료 정보

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

Dimensions

Side and Front Views



Spacing Requirements

