




### Fő jellemzők

|                                                  |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékválaszték                                  | Altivar                                                                                                                 |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória       | Védelmi kiegészítők                                                                                                     |
| Tartozék / különálló alkatrész típusa            | Ajtó távszerelő készlethez                                                                                              |
| Termék kompatibilitása                           | VW3A1102                                                                                                                |
| Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely | Távolsági grafikus megjelenítő terminál (VW3A1101)                                                                      |
| Termékcsalád kompatibilitása                     | Altivar 71 Plus<br>Altivar 212<br>Altivar 71Q<br>Altivar 61 Plus<br>Altivar Machine ATV320<br>Altivar 61Q<br>Altivar 38 |
| IP védettségi fok                                | IP65                                                                                                                    |

### Kiegészítő jellemzők

|            |         |
|------------|---------|
| Nettó súly | 0,04 kg |
|------------|---------|

### Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 7,300 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 17,000 cm |
| 1. csomag hossza                     | 23,500 cm |
| 1. csomag súlya                      | 165,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 7         |
| 2. csomag magassága                  | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 1,627 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 56        |
| 3. csomag magassága                  | 75,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 60,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 80,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 23,612 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet                                                 | REACH Nyilatkozat                                                                            |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                         |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat |
| Kínai RoHS rendelet                                            | Kínai RoHS Nyilatkozat                                                                       |

Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

---

Door for Remote Graphic Display Terminal

---

Dimensions

