



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	VZN
Termék vagy alkatrész típusa	További nullázó blokk
Teljesítmény szint	Nagy teljesítményű
Pólusok megnevezése	1N
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO
Érintkezők működése	Korai bekapcsolás, késői kikapcsolás
Termék kompatibilitása	V5 V6
Termékcsalád kompatibilitása	TeSys TeSys VARIO szakaszolókapcsoló
Hálózat típusa	AC DC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Szerelési hely	Bal Jobb
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	175 A
Mechanikai tartósság	30000 ciklus
Elektromos élettartam	30000 Ciklus DC-11 30000 ciklus AC-21
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás kábel 70 mm ² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel Csavaros csatlakozás kábel 95 mm ² - kábel merevsége: tömör
Meghúzási nyomaték	22,6 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Magasság	125 mm
Szélesség	30 mm
Mélység	63 mm
Nettó súly	0,25 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]GOST[RETURN]UKR
Védőkezelés	TC/TH
IP védettségi fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Mechanikai hibátűrési képesség	Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6 Ütések 11 ms (15 Gn 11 ms-ig) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...50 °C
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 60695-2-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,5 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1. csomag hossza	12,0 cm
1. csomag súlya	257,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	8,19 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------