



Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Valve
Valve type	Zone
Készülék alkalmazás	Fan coil unit Chilled ceiling Terminal unit
Medium compatibility	Glycol 25 % Glycol 30 % Water Glycol 50 %
Valve configuration	3-Way
Valve connection type	G External
Valve connection size	G 1/2A
Body size	15 mm (1/2 in)
Pipe size	15 mm
Flow characteristic	Uncharacterized
Flow coefficient B to AB	0.69 cv 0.6 kvs
Flow coefficient	0.6 kvs 0.69 cv
Pressure class	PN16
Pressure fluid max delta P quiet service	62,05 kPa
Pressure fluid max delta P normal life	255,11 kPa
Seat leakage	Port A: Class IV-S1 (0.005 %)
Stem movement	Linear
Trim material	Brass
Test anyaga	Brass
Stem material	Stainless steel AISI 303
Seating seal material	Port A:EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Stem seal material	EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Targeted region	Europe Asia Pacific. Australia.

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,3 cm
1. csomag szélessége	6,6 cm
1. csomag hossza	9,7 cm
1. csomag súlya	151,0 g

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja