



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XALE
Termék vagy alkatrész típusa	Üres vezérlőállomás ajtópánttal
Készülék rövid neve	XALE
Termék rendeltetési helye	XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
Kivágások száma	3 kivágás
Tokozat alapszíne	Világosszürke (RAL 7035)
Fedél színe	Sötétszürke (RAL 7016)
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Kábelbemenet	2 kikönyvités kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 14 mm 2 kikönyvités Pg 13-as és ISO M20-as kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 12 mm
IP védettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529 IP671 IP69K IP69K kettős szigetelés

Kiegészítő jellemzők

Összeszerelés	Felhasználó általi összeépítéshez
A vízszintes sorok száma	1
Függőleges sorok száma	3
Nettó súly	0,238 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben	7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Blokk szerelése	Hátoldalra szerelhető Mellső szerelésű
Elektromos felépítés kódja	SF1 MF2 PF2 PF1 MR1 MF1 SF2 SR1 SR2 PR1
Fő csoport	3 kivágás
Termékcsoport	Standard szürke

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 60536
NEMA védettségi szint	NEMA 13 NEMA 4X

IK védettségi fok	IK03 conforming to IEC 62262
Szabványok	IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 UL 508-CM IEC 60947-6-1 IEC 60947-5-1/1991 IEC 60947-5-5 JIS C 4520 JIS C8201-2-2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,500 cm
1. csomag szélessége	13,700 cm
1. csomag hossza	7,000 cm
1. csomag súlya	222,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	7,134 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	240
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	68,924 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions



(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.

(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Illuminated pushbutton	64	2.52
Pilot light	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Key switch	105.5	4.15