



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAM
Termék vagy alkatrész típusa	Üres vezérlőállomás ajtópánttal
Készülék rövid neve	XALK
Termék rendeltetési helye	XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
Vezérlőállomás-alkalmazás	Vészleállító funkció Vészhelyzeti kikapcsoló funkció
Kivágások száma	4 kivágás
Tokozat alapszíne	Világosszürke (RAL 7035)
Fedél színe	Sárga (RAL 1021)
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Kábelbemenet	2 kikönnnyítés kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 14 mm 2 kikönnnyítés Pg 13-as és ISO M20-as kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 12 mm
IP védettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529 IP671 IP69K IP69K kettős szigetelés

Kiegészítő jellemzők

Összeszerelés	Felhasználó általi összeépítéshez
A vízszintes sorok száma	1
Függőleges sorok száma	4
Nettó súly	0,278 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben	7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Blokk szerelése	Hátoldalra szerelhető Mellső szerelésű
Fő csoport	4 kivágás
Termékcsoport	Standard sárga

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 60536
NEMA védettségi szint	NEMA 13 NEMA 4X
IK védettségi fok	IK03 conforming to EN 50102
Szabványok	UL 508-CM JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 JIS C8201-2-2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	16,7 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1. csomag hossza	7,7 cm
1. csomag súlya	267,0 g


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions



(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.

(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15