



### Fő jellemzők

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Termékválaszték                      | Harmony XVB Universal  |
| Termék vagy alkatrész típusa         | Jelzőlámpa             |
| Jelző- vagy fényoszlop típusa        | Világító egység        |
| Jelzés típusa                        | Villanó világító blokk |
| Szerelési átmérő                     | 70 mm                  |
| Komponens neve                       | XVBC                   |
| Anyag                                | Polikarbonát + 20% FG  |
| Fényforrás                           | Beépített LED, kék     |
| Izzótípus                            | Védett LED             |
| [Us] névleges betáplálási feszültség | 230 V AC               |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Összeszerelés                           | Ügyfél szerelvény 5 egységig                                 |
| Csatlakozás típusa                      | Csavaros csatlakozás, <= 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> kábelvéggel |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség    | 250 V megfelel IEC 60947-1                                   |
| Névleges feszültségkorlát               | 0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991                    |
| Áramfelvétel                            | < 17 mA AC                                                   |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 4 kV megfelel IEC 60947-1                                    |
| Villanási frekvencia                    | 1 Hz                                                         |
| CAD teljes szélesség                    | 70 mm                                                        |
| CAD teljes magasság                     | 63 mm                                                        |
| CAD teljes mélység                      | 70 mm                                                        |
| Nettó súly                              | 0,17 kg                                                      |

### Környezet

|                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szennyezettségi fok                         | 2                                                                                               |
| Terméktanúsítványok                         | CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 142[RETURN]UL 508, 212533 sz. fájl                           |
| Szabványok                                  | EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész                                                      |
| Védőkezelés                                 | TC/TH                                                                                           |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C                                                                                     |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya     | I osztály támogató csövön megfelel IEC 61156-5<br>II osztály bázisegységen megfelel IEC 61156-5 |
| IP védettségi szint                         | IP65 XVBZ0 szerelőalapon megfelel MSZ EN 60529<br>IP669 bázisegységen megfelel MSZ EN 60529     |
| NEMA védettségi szint                       | Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (beltéri)                                                      |

### Csomagolási egység

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1         |
| 1. csomag magassága                 | 8,000 cm  |
| 1. csomag szélessége                | 9,300 cm  |
| 1. csomag hossza                    | 8,000 cm  |
| 1. csomag súlya                     | 140,900 g |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 36        |
| 2.csomag magassága                   | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 5,789 kg  |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                                           |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                          |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen                                                                            |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                    |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |


### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

### Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.




- (1) Base unit XVBC21, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) Cover (supplied with XVBC21 base unit)

| Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”) | b in mm | b in in. |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1                                                              | 138     | 5.43     |
| 2                                                              | 201     | 7.91     |
| 3                                                              | 264     | 10.39    |
| 4                                                              | 327     | 12.87    |
| 5                                                              | 390     | 15.35    |

## Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

### Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.



- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) “Flash” unit, to be ordered separately

| Number of illuminated or audible signalling units other than "flash" tube | b in mm | b in in. |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1                                                                         | 295     | 11.61    |
| 2                                                                         | 358     | 14.09    |
| 3                                                                         | 421     | 16.57    |
| 4                                                                         | 484     | 19.06    |