



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVB Universal
Termék vagy alkatrész típusa	Jelzőlámpa
Jelző- vagy fényoszlop típusa	Világító egység
Jelzés típusa	Villanó világító blokk
Szerelési átmérő	70 mm
Komponens neve	XVBC
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Fényforrás	Integrált villanó kisülőcső, sárga
Izzótípus	Villanó kisülési cső
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC SELV
Villanó energia	5 J

Kiegészítő jellemzők

Összeszerelés	Ügyfél szerelvény 5 egységig
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, $\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ kábelvéggel
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V megfelel IEC 60947-1
Névleges feszültségkorlát	0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
Áramfelvétel	$< 350 \text{ mA DC}$ elkülönítetlen $< 550 \text{ mA AC}$
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel IEC 60947-1
Villanási frekvencia	1 Hz
CAD teljes szélesség	70 mm
CAD teljes magasság	157 mm
CAD teljes mélység	70 mm
Nettó súly	0,295 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 142[RETURN]JUL 508, 212533 sz. fájl
Szabványok	IEC 60947-5-1/1991
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	I osztály támogató csövön megfelel IEC 61156-5 II osztály bázisegységen megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint	IP65 XVBC0 szerelőalapon megfelel MSZ EN 60529 IP669 bázisegységen megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint	Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (belső)

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8 cm
1. csomag szélessége	9,8 cm
1. csomag hossza	21,6 cm

1. csomag súlya	296 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	4,027 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Indicator Bank with "Flash" Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.



- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC..., to be ordered separately
- (3) "Flash" unit

Number of illuminated or audible signalling units other than "flash" tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06