

XVMB1RG

Harmony XVM Ø45 komplett fényoszlop,
folytonos piros-zöld fali, 250mm tartócsöves,
24VAC/DC



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVP
Termék vagy alkatrész típusa	Pratic emelő
Jelző- vagy fényoszlop típusa	2 világítóegység
Komponens neve	XVM
Fényforrás	Zöld izzólámpa mellett BA 15d alap folyamatos jelzés <5 W Vörös izzólámpa mellett BA 15d alap folyamatos jelzés <5 W
Világításblokk színe	Piros/zöld
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC SELV
Jelzőoszlop alaptípusa	Alaplap berregő nélkül
Szerelési mód	Függőleges

Kiegészítő jellemzők

Készlet tartalma	Alapegység Alumínium támasztócső Fedél Műanyag szerelőlemez
Szerelési átmérő	45 mm
Csatlakozás típusa	Hajlított sorkapocs, 1 x 0,34...1 x 1,5 mm ² (AWG 22...AWG 10)
Jelölés	CE
Rögzítő tartó	Alumínium csővezeték
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V megfelel IEC 60947-1
Névleges feszültségkorlát	0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel IEC 60947-1
Nettó súly	0,392 kg

Környezet

IP védettség szint	IP43 függőleges helyzet megfelel MSZ EN 60529
Terméktanúsítványok	CCC
Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...50 °C
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 60947-1 II. osztály megfelel IEC 60947-5-1/1991 II. osztály megfelel IEC 61156-5
Védőkezelés	TC/TH

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,5 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1. csomag hossza	54,0 cm
1. csomag súlya	498,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	11,194 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light with Fixing Base for Mounting on Vertical Support (Support Tube + Metal Bracket)

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b2 dimension.



(1) Base unit with or without buzzer.

Number of illuminated units	b2 in mm	b2 in in.
1 unit	383	15.08
2 units	448	17.64
3 units	513	20.20
4 units	578	22.76

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light

Wire Colors

4th illuminated unit: yellow wire

3rd illuminated unit: green wire

2nd illuminated unit: white wire

1st illuminated unit: blue wire

Common: black wire

Buzzer (if integrated in base unit): grey wire