



#### Fő jellemzők

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Termékválaszték                            | Harmony XB4R<br>Harmony XB5R |
| Termék vagy alkatrész típusa               | Vakdugó                      |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Rögzítési tartozék           |
| Külső tokozat anyaga                       | Sötétszürke műanyag          |
| Termék kompatibilitása                     | XB5F<br>ZB5F                 |

#### Kiegészítő jellemzők

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Fej típusa              | Süllyesztett                         |
| Colour                  | Színezett világosszürke              |
| Készülék alkalmazás     | Ipari gépek                          |
| IP védettségi szint     | IP669 megfelel MSZ EN 60529 (előlap) |
| IK védettségi fok       | IK03 conforming to IEC 50102         |
| Szerelési átmérő        | 30,5 mm                              |
| Mennyiség készletenként | 5 darabos készlet                    |

#### Csomagolási egység

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1       |
| 1. csomag magassága                 | 5,45 cm |
| 1. csomag szélessége                | 4,3 cm  |
| 1. csomag hossza                    | 5,2 cm  |
| 1. csomag súlya                     | 18,0 g  |
| 2. csomag-csomagolási egység típusa | BB1     |
| Egységek száma 2. csomagban         | 5       |
| 2. csomag magassága                 | 8,7 cm  |
| 2. csomag szélessége                | 7,0 cm  |
| 2. csomag hossza                    | 7,0 cm  |
| 2. csomag súlya                     | 90,0 g  |

#### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet                                                 | REACH Nyilatkozat                                                                            |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                         |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen                                                                                         |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                         |
| Kínai RoHS rendelet                                            | Kínai RoHS Nyilatkozat                                                                       |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | Igen                                                                                         |