



### 主要信息

产品系列	OsiSense XC
系列号	Asie
产品类型	限位开关
应用领域	中级应用
产品短名	XCE
本体类型	固定式
操纵头类型	旋转头
材料	塑料和金属
固定模式	由本体
操作头运动	旋转
操作头类型	弹簧复位滚轮摇杆 热塑性塑料 可变长度
开关触发	30° 凸沿
方法类型	侧面运动, 2方向
电气连接	螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 1.5 mm <sup>2</sup>
电缆进线孔	1个灵活橡胶电缆套, 电缆外径: 6...9 mm
极数	1
触点动作	瞬动
强制打开	无
最大跳闸力	6 N

### 补充信息

触线绝缘形式	Za
最小释放力	0.5 N
最大操动速度	1.3 m/s
最大运行速率	120 次/分钟
触线规定牌号	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A 符合 IEC 60947-5-1 R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A 符合 IEC 60947-5-1
Maximum resistance across terminals	25 MΩ 5 V, 5 mA, 10000000操作
绝缘性能	2000 V
电气寿命	1000000 次, AC-15, 1.5 A, 240 V
机械寿命	15000000 次
宽度	28 mm
高度	64 mm
深度	25 mm
净重	0.21 kg
ISO n°1端子	(3-4-1-2)OF

### 环境

抗冲击	30 gn 适用 18 ms 符合 IEC 60068-2-27
抗振动	1.5 mm 双振幅 (f= 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
IP 保护等级	"IP65" 符合 IEC 60529
运行温度	-25...70 °C
标识	CE
符合标准	IEC 60947-5-1

本文档中所含信息包含产品性能的正常描述和/或技术特性。  
本文档不代表或用于确定用户应用产品的适用性或可靠性。  
用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或产品配置进行适当的风险分析、评估和测试。

### 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.187 cm
Package 1 Width	5.354 cm
Package 1 Length	12.904 cm
Package 1 Weight	0.19 kg

### 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

### 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------