

XCKN2118P20
Limit switch, Limit switches XC Standard,
XCKN, thermoplastic roller lever, 1NC+1 NO,
snap, M20



主要信息	
产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准型
产品类型	限位开关
产品短名	XCKN
传感器设计	紧凑型 A 型
本体类型	固定式
操纵头类型	旋转头
材料	塑料
本体材料	塑料
头部材料	塑料
固定模式	由本体
操作头运动	旋转
操作头类型	弹簧复位滚轮摇杆 热塑性塑料
方法类型	侧面运动, 2方向
电缆进线孔	1个适用于M20x1.6电缆密封接口, 电缆外径: 7... 13 mm
极数	2
触点类型	1 NC + 1 NO
触点动作	瞬动

补充信息	
轨迹	24/40 mm
开关触发	30° 凸沿
电气连接	螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm ²
触线绝缘形式	Zb
强制打开	有
强制打开最小转矩	0.15 N.m
最小触发力矩	0.1 N.m
最大操动速度	1.5 m/s
触线规定牌号	A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A 符合 IEC 60947-5-1 附录 A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A 符合 IEC 60947-5-1 附录 A
额定绝缘电压 [Ui]	300 V 符合 UL 508 500 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1 300 V 符合 CSA C22.2 No 14
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60664 6 kV 符合 IEC 60947-1
短路保护	10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG
电气寿命	5000000 次, DC-13, 120 V, 4 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13, 24 V, 10 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13, 48 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
机械寿命	10000000 次
宽度	30 mm
高度	108 mm
深度	44.5 mm

本文档中所含信息包含产品性能的常规描述和/或技术特性。
本文档不构成对特定用户应用产品的适用性或可靠性的保证。
用户或集成商有责任就特定应用产品的具体应用或用途进行适合且完整的风险分析、评估和测试。

净重	0.175 kg
ISO n°1端子	(13-14)NO (21-22)NC

环境

抗冲击	45 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
抗振动	25 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
IP 保护等级	"IP65" 符合 IEC 60529
IK 保护等级	IK04 conforming to IEC 62262
过电压种类	Class II 符合 IEC 61140 Class II 符合 NF C 20-030
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
保护处理	TC
产品认证	CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA
符合标准	IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60204-1 CSA C22.2 No 14

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11.0 cm
Package 1 Width	16.0 cm
Package 1 Length	31.0 cm
Package 1 Weight	87.0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	11.0 cm
Package 2 Width	16.0 cm
Package 2 Length	31.0 cm
Package 2 Weight	1.78 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	480
Package 3 Height	80.0 cm
Package 3 Width	80.0 cm
Package 3 Length	60.0 cm
Package 3 Weight	56.54 kg


可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------


尺寸



- (1) 用于 M20 x 1.5 的 1 个螺纹型入口
(2) Ø : 2 个位于 22 毫米中心的 Ø 4.3 x 6.3 的细长孔, 2 个位于 20 毫米中心的 Ø 4.3 孔。

电缆入口的安装


电缆密封套的位置



- (1) 推荐
- (2) 需避免

旋转开关和拨杆的安装


凸轮类型



- (1) 推荐
- (2) 需避免


接线图

2 极 NC + NO 快动作




执行特性

通过凸轮转动 30°实现的开关执行



功能图



- (P) 正向断开点
(1) 具有正向断开操作功能的常闭触点
(2) 闭合
(3) 断开
(4) 脱扣
(5) 复位