



主要信息	
产品系列	Telemecanique Photoelectric sensors XU
系列号	一般用途，单一模式
电子传感器类型	光电传感器
传感器名称	XUM
传感器外形	微型
检测系统	漫射
材料	塑料
输出信号类型	离散
输入类型	直流
接线技术	3-线
固态输出类型	PNP
固态输出功能	1 NO 或 1 NC 可编程
电气连接	针型连接器 M8, 4 针
发射	红外线 漫射
额定感应距离	1.5 m

补充信息	
机柜材料	PBT
透镜材料	PMMA
最大传感距离	1.9 m
输出类型	固态
LED状态	稳定性: LED (绿色) 输出状态: LED (橙色)
额定电源电压 [Us]	12...24 V 直流 和 逆相保护
电源电压范围	10...30 V 直流
开关能力以 mA	<= 100 mA 和 过载和短路保护
开关频率	<= 1000 Hz
Maximum voltage drop	<2 V
电流消耗	20 mA 无负荷
Maximum delay first up	100 ms
Maximum delay response	0.5 ms
Maximum delay recovery	0.5 ms
设置	电位计灵敏度调节
深度	20 mm
高度	44 mm
宽度	10 mm
净重	0.01 kg

环境	
产品认证	cULus[RETURN]CE[RETURN]UKCA
运行温度	-30...55 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
相对湿度	35...95 %
抗环境光照	40000 勒克斯 日照 10000 勒克斯 白炽灯
抗振动	9 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10...500 Hz)for every axis 符合 IEC 60068-2-6

抗冲击	100 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 for every axis 符合 IEC 60068-2-27
IP 保护等级	IP67 符合 IEC 60529 "IP65" 符合 IEC 60529

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.5 cm
Package 1 Width	9.5 cm
Package 1 Length	12.5 cm
Package 1 Weight	13.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	120
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	2.05 kg

可持续性

有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com
--------------------------------	--

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------