Hoja de datos del producto
Características

CCT15854
Interruptor horario digital Acti 9 IHP - 1 canal - 24 horas+7dias

Principal

Range of product	Acti 9
Nombre del Producto	Acti 9 IHP
Nombre Corto del Dispositivo	IHP
Tipo de Producto o Componente	Interruptor digital temporizado programable
Aplicación del Dispositivo	Edificios
Tipo de batería	Litio
Número de canales	1
Available equipment	Programming kit ((*)) Memoria maestra
Idioma de usuario	Portugués Inglés Francés Italiano Alemán Español
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Intensidad de conmutación máxima	16 A - "250 V" CA pf = 1 4 A - "250 V" CA pf = 0.6
[Ue] tensión asignada de empleo	230 V CA - 15...10 % en 50/60 Hz
Precisión	+/- 0.5 s/day 25 °C
Duración de ciclo	24 horas + 7 días
Número máximo de conmutaciones	56
Duración mínima del intervalo	1 mn
Miembros transversales	Contador de horas de funcionamiento Cambio automático entre horario de invierno y horario de verano
Tipo de pantalla	LCD
Vida de la batería	10 yr
Tiempo de backup	Tiempo 10 años y programa de ahorro
Tipo de ajuste	Código PIN Ausencia de función de vacaciones
Conexiones - terminales	2 x 0.5…2.5 mm² terminales sin tornillos
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Ancho	18 mm
Altura	90 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	0.09 kg
Función	Ninguno
Ausencia de vacaciones	Si
Conmutación de tiempo	Automatico
Actualizado por	Ninguno
Código de compatibilidad	IHP
Segmento de Mercado	Residencial Pequeños Comercios

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…55 °C
Grado de Protección IP	IP20 B

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.300 cm
Paquete 1 Ancho	8.300 cm
Paquete 1 Longitud	10.600 cm
Paquete 1 Peso	125.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	86
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	11.366 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months