

# Hoja de datos del producto

## Características

# GV2G554

Barra de Distribución 3 Polos - 63 A - 5 derivaciones - paso 54 mm



### Principal

Gama	Linergy
Nombre del Producto	FT
Nombre Corto del Dispositivo	GV2G
Tipo de Producto o Componente	Peine
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Número de Polos	3P
Compatibilidad de gama	TeSys F TeSys GV2 TeSys K TeSys U
Número de derivaciones	5
[I <sub>th</sub> ] corriente térmica convencional	63 A
Paso de conexión	54 mm

### Complementario

Ubicación de Montaje	En terminal
[Ui] tensión asignada de aislamiento	690 V
Longitud	260 mm
Peso del producto	0.1 kg

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1 cm
Paquete 1 Ancho	3.6 cm
Paquete 1 Longitud	26 cm
Paquete 1 Peso	112 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4.63 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	1280
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	159.06 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------