Технические данные продукта
Характеристики

MGU66.006.038
Рамка X3, хром матовый/АЛЮМ

Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта	Рамка
Название	Unica Top
Количество мест	3-постовая горизонтальная ориентация
Режим фиксации	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Блестящий хром
Декоративный цвет	Алюминий

Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC: декоративная рамка
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 mm
Ширина	232 mm
Глубина	14 mm
Расстояние между центрами	71 mm
Вес нетто	0,118 kg
Сегмент рынка	Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Степень ударостойкости IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Белизна Ацетон Масло Жидкий стеклоочиститель Стойкий к УФ Жидкое мыло Спирт Бензин

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	22,500 cm
Package 1 Weight	128,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	5,500 cm
Package 2 Width	11,000 cm
Package 2 Length	25,000 cm

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь.
Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности использования данных продуктов для специфических применений.
Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценку и тестирования продуктов согласно условий соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними.
Шнейдер Электрик Индустриз САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несут ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.

Package 2 Weight	451,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	51
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,022 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки