Produktdatenblatt
Eigenschaften

A9N26929
Hilfsschalter+Fehlermeldeschalter/Hilfsschalter OF/SD+OF, 2 Wechsler

Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalter (2 x OF) oder Fehlerkontakt
Kurzbezeichnung des Geräts	OF und OF oder OF und SD
Zusammensetzung der Signalkontakte	2 Wechslerkontakte
[In] Bemessungsstrom	DC-12 1 A bei 130 V, DC DC-12 2 A bei 48 V, DC DC-12 6 A bei 24 V, DC AC-12 3 A bei 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A bei 240 V, AC 50/60 Hz
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	NEIN
Höhe	90 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	38 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleiste (oben und unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel Schraubklemmenleiste (oben und unten) 1 Kabel(n) 0,5…2,5 mm² - fest Schraubklemmenleiste (oben und unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	ASTA[RETURN]ASEFA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA
Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,2 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	9,2 cm
VPE 1 Gewicht	46 g
VPE 2 Art	BB1

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	8,7 cm
VPE 2 Breite	10 cm
VPE 2 Länge	26,5 cm
VPE 2 Gewicht	609 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	5,94 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months