Product data sheet
Characteristics

KBB40ABG4W
Canalis - Unit. Alimentare Pt. Kbb - 40 A - Montaj Stanga - Alb

Principal

Gama de produse	Canalis
Nume scurt al dispozitivului	KBB
Compatibilitate produs	Canalis KBB busbar trunking 25…40 A
Tip oferta	Classic
Tip produs sau componenta	Unitate de alimentare
Material bara	Aluminiu
[Ie] curent nominal de utilizare	40 A 25 A
[Ue] tensiune nominala	230...400 V
Numarul circuitelor	1
Polaritate canal de bara colectoare	3L + N + PE L + N + PE
Tip de protectie	Fără protecție
Tip de control	Fara
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Echipament furnizat	End cover
Locul de montare	Stanga
Mod de montare	Cu cleme
Suport de montare	Bara colectoare
Conexiuni - borne	Cutie de borne - Pg 21 - screw clamp connector pentru 10 mm²
Latime	244 mm
Adancime	75,5 mm
Inaltime	75,5 mm
Greutate neta	400 g
Standarde	IEC 61439-6

Mediu

Grad de protectie IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8 cm
Latime prima forma de impachetare	8 cm
Lungime prima forma de impachetare	28 cm
Greutate prima forma de impachetare	494 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,691 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	75 cm
Latime a treia forma de impachetare	60 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80 cm
Greutate a treia forma de impachetare	79,528 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC	Da
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garan□ie contractuală

Garantie	18 months