



E-nummer: 1820270  
EAN-kod: 3606480203565



### Produktdata

Produktområde	Exxact
Område	EXXACT
Produkt eller komponent typ	Väggtagg
Enhet produktbeskrivning	Mekanism
Antal per set	1 st

### Teknisk data

Enhet montering	Infälld
Uttagsnummer	1
Uttagstyp	2-pol jordat med petskydd
Märkström	16 A vid 250 V AC
Färg	Vit
Lokal indikering	LED vit, 6 mA 1,7 W)230 V 50000 h 5600 K 4 lm
Signal funktion	Night light
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Typ av skruv	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ASA + PC
Inbyggnadsdjup	28 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	11,8 mm
Passar för	Kompletteras med valfri Exxact ram

### Miljö

Standarder	IEC 60884-1 SFS 5610:2004 SS 428 08 34 DIN VDE 0620-1 NEK 502:2006
Certifikat	SEMKO NEMKO FIMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Variken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------