Технические данные продукта
Характеристики

BA10-006K
ЭТЮД О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, КРЕМОВЫЙ

Основные характеристики

Функция	Выключатель
Delivery form	Изделие в сборе
Cover plate color	Кремовый

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 АХ в 250 В
Диапазон мощности	<= 2300 Вт
Описание полюсов	1P
Функции переключения	2-канальный
Тип контактов	2 Н.О.
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы 2,5 mm² жесткий кабель Винтовые зажимы 2,5 mm² гибкий кабель
Длина зачистки проводов	11 mm
Монтаж устройства	Открытый
Режим фиксации	Винтами
Материал	PA (полиамид): моноблок PA (полиамид): задняя пластина
Тип покрытия	Глянцевое
Высота	61 mm
Ширина	61 mm
Глубина	35 mm
Вес нетто	0,0737 kg

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты	ГОСТ Р

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует с исключениями
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь.
Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности использования данных продуктов для специфических применений.
Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценку и тестирования продуктов согласно условий соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними.
Шнейдер Электрик Индустриз САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несут ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки