Технические данные продукта
Характеристики

MGU6.006.572
Рамка горизонтальная, 3 места, хамелеон гранат/ бежевый

Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта	Рамка
Название	Unica Plus
Количество мест	3-постовая горизонтальная ориентация
Режим фиксации	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Гранат
Декоративный цвет	Слоновая кость

Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC: декоративная рамка ASA + PC: промежуточная часть ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 mm
Ширина	232 mm
Глубина	14 mm
Расстояние между центрами	71 mm
Вес нетто	0,05 kg
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор

Условия эксплуатации

Степень ударостойкости IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Бензин Жидкий стеклоочиститель Спирт Стойкий к УФ Масло Белизна Жидкое мыло

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	23,2 cm
Package 1 Weight	51 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь.
Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности использования данных продуктов для специфических применений.
Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценку и тестирования продуктов согласно условий соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними.
Шнейдер Электрик Индустриз САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несут ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.

Package 2 Height	7,7 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	25,1 cm
Package 2 Weight	325 kg
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	25
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2080 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки