Технические данные продукта
Характеристики

MGU8.006.25
Монтажная коробка для наружной проводки 36 ММ, 3 места бежевый

Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта	Монтажная коробка
Название	Unica Colors Unica Basic
Количество модулей	6 модулей
Количество постов	3-постовая
Режим фиксации	4 шпильками
Дополнительная информация	Самозатухающие материалы Огнестойкость 650 ºC-30 с
Оттенок цвета	Слоновая кость

Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Открытый
Тип кабеля	6 удаляемых заглушек
Совместимость продукта	Для универсальной монт. рамы
Материал	ASA + PC: коробка
Глубина	35 mm
Ширина	227 mm
Высота	80 mm
Вес нетто	0,122 kg

Условия эксплуатации

Стандарты	UNE 60670-1
Степень ударостойкости IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Бензин Спирт Масло Жидкое мыло Жидкий стеклоочиститель Белизна Стойкий к УФ Ацетон

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	22,500 cm
Package 1 Weight	109,500 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	7,500 cm

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь.
Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности использования данных продуктов для специфических применений.
Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценку и тестирования продуктов согласно условий соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними.
Шнейдер Электрик Индустриз САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несут ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.

Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	25,000 cm
Package 2 Weight	276,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,557 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки