# Product data sheet
## Characteristics

# LVS03010
## Platina aparelhagem Modular G L300

### Principal

| | |
|---|---|
| Alcance | PrismaSeT |
| Gama de produtos | PrismaSeT G |
| Tipo de produto ou componente | Calha |
| Acessório / categoria de peça separada | Acessório de instalação |
| Compatibilidade gama | PrismaSeT PrismaSeT G conduta |
| Tipo de calha | Modular |
| Dispositivo instalado | Acti 9 fixo C120 sem alavanca<br>TeSys fixo GV2LE<br>TeSys fixo GV2ME<br>TeSys fixo GV2RTn<br>Acti 9 fixo iC120 sem alavanca<br>Compact fixo INS100 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação<br>Compact fixo INS160 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação<br>Compact fixo INS40 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação<br>Compact fixo INS63 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação<br>Acti 9 fixo Dispositivo modular<br>Multi 9 fixo Dispositivo modular<br>Multi 9 fixo NG125 sem alavanca<br>Multi 9 fixo NG125 NA alavanca<br>Acti 9 fixo C120 com alavanca<br>Acti 9 fixo iC120 com alavanca<br>Multi 9 fixo NG125 com alavanca<br>Compact fixo INS125 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação<br>Acti 9 fixo modular device <= 40 A<br>Multi 9 fixo modular device <= 40 A |
| Identificação de polos | 1 x 3P fixo C120<br>1 x 4P fixo C120<br>1 x 3P fixo iC120<br>1 x 4P fixo iC120<br>1 x 3P fixo INS100 vertical instalação<br>1 x 4P fixo INS100 vertical instalação<br>1 x 3P fixo INS160 vertical instalação<br>1 x 4P fixo INS160 vertical instalação<br>1 x 3P fixo INS40 vertical instalação<br>1 x 4P fixo INS40 vertical instalação<br>1 x 3P fixo INS63 vertical instalação<br>1 x 4P fixo INS63 vertical instalação<br>1 x 3P fixo NG125<br>1 x 4P fixo NG125<br>1 x 3P fixo NG125 NA<br>1 x 4P fixo NG125 NA<br>1 x 3P fixo INS125 vertical instalação<br>1 x 4P fixo INS125 vertical instalação<br>4 x 3P fixo GV2LE<br>4 x 3P fixo GV2ME<br>4 x 3P fixo GV2RTn |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Complementar

| | |
|---|---|
| Installation description | Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm<br>Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm |
| Número de módulos verticais (50 mm) | 4 módulo(s)C120 sem, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>4 módulo(s)C120 sem, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural<br>3 módulo(s)GV2LE, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>3 módulo(s)GV2LE, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural<br>3 módulo(s)GV2ME, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>3 módulo(s)GV2ME, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural<br>3 módulo(s)GV2RTn, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>3 módulo(s)GV2RTn, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural<br>4 módulo(s)iC120 sem, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>4 módulo(s)iC120 sem, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural<br>4 módulo(s)INS100, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>4 módulo(s)INS100, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural<br>5 módulo(s)INS100, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>5 módulo(s)INS100, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural<br>4 módulo(s)INS125, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>4 módulo(s)INS125, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural<br>5 módulo(s)INS125, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>5 módulo(s)INS125, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural<br>4 módulo(s)INS160, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>4 módulo(s)INS160, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural<br>5 módulo(s)INS160, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>5 módulo(s)INS160, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural<br>4 módulo(s)INS40, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>4 módulo(s)INS40, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural<br>4 módulo(s)INS63, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>4 módulo(s)INS63, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural<br>3 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>3 módulo(s)modular device <= 40 A, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural<br>4 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>4 módulo(s)Dispositivo modular, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural<br>4 módulo(s)NG125 sem, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>4 módulo(s)NG125 sem, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural<br>4 módulo(s)NG125 NA, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>4 módulo(s)NG125 NA, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural<br>4 módulo(s)C120 com, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>4 módulo(s)C120 com, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural<br>4 módulo(s)iC120 com, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>4 módulo(s)iC120 com, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural<br>4 módulo(s)NG125 com, direct em 300 mm calha de armário de fixação ao solo<br>4 módulo(s)NG125 com, direct em 300 mm calha para armário de montagem mural |
| Distancias de 9 milímetros | 20 |
| Quantidade por conjunto | Conjunto de 1 |
| Altura | 52 mm |
| Largura | 218 mm |
| Profundidade | 100 mm |
| Peso líquido | 0,14 kg |
| Cor | Natural |
| Material | Metal |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| Normas | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| Certificações de produtos | ASTA |

## Unidades de Embalagem

| | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 5,2 cm |
| Package 1 Width | 10,5 cm |
| Package 1 Length | 21,8 cm |
| Package 1 Weight | 169,0 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 13,6 cm |
| Package 2 Width | 21,2 cm |
| Package 2 Length | 25,4 cm |
| Package 2 Weight | 1,861 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 300 |
| Package 3 Height | 40,0 cm |
| Package 3 Width | 80,0 cm |
| Package 3 Length | 120,0 cm |
| Package 3 Weight | 66,5 kg |

## Sustentabilidade da oferta

| | |
|---|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACh | Declaração REACh |
| REACh free of SVHC | Sim |
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU |
| Toxic heavy metal free | Sim |
| Mercury free | Sim |
| RoHS exemption information | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declaração RoHS China |
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |
| Perfil de Circularidade | Não são necessárias operações de reciclagem específicas |

## Garantia contratual

| | |
|---|---|
| Garantia | 24 meses |