

E-nummer: 2112511
EAN-kod: 3606480088360



Produktdata

Range of product	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 iLL
Typ av produkt eller komponent	Kontrollampa norm
Enhetens korta namn	IIL
[Us] driftspänning	110...230 V AC vid 50/60 Hz 110...130 V DC

Teknisk data

Blinkfrekvens	2 Hz
Indicator light	1 LED gul, 100000 h 0,3 W)
Montagesätt	Fast
Montagefästen	Symmetrisk DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompatibilitet	Uppåt: Prodis
9mm modul	2
Höjd	82 mm
Bredd	18 mm
Djup	69,5 mm
Färg	Vit (RAL 9003)
Hjälpkontaktsplint	Tunnelanslutning 1 kabel (kablar) solid 0,5 mm ² Tunnelanslutning 2 kabel (kablar) solid 2,5 mm ² Tunnelanslutning 1 kabel (kablar) flexibel 0,5 mm ² Tunnelanslutning 2 kabel (kablar) flexibel 2,5 mm ² Tunnelanslutning 2 kabel (kablar) flexibel med hylsa 2,5 mm ²
Kabelns skallängd	9 mm
Åtdragningsmoment	1 N.m

Miljö

Standarder	IEC 60947-5-1
IP-kapslingsklass	IP2 IPxx B
Föreningegrad	3
Tropicalisation	2
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-35...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...80 °C

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Compliant EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------