Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYTJ5025
Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B500xT250 RAL7035- Befestigung mitgeliefert

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Überdachung
Anwendung	Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT S3D
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Auf der Oberseite des Gehäuses
Geräteaufbau	Überdachung Befestigungselemente Anleitungsblatt

Zusatzmerkmale

Material	Galvanisierter Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Befestigungsmodus	Durch 4 Schrauben - Schraubentyp M6
Höhe	42 mm
Breite	Echt: 509 mm Nennwert: 500 mm
Tiefe	Nennwert : 250 mm
Produktgewicht	2,6 kg
Montagedurchmesser	8 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	28,000 cm
VPE 1 Länge	51,500 cm
VPE 1 Gewicht	2,297 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	12,135 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	90,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	109,080 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months