Tehničke karakteristike proizvoda
Karakteristike

NSYMF1010
mikroperforirana montažna ploča V1000xŠ1000 prečnik otvora 3,6mm na razm. 12,5mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	- H: 1000 mm W: 1000 mm
Lokacija za montiranje	Direktno na zadnje odstojnike Kliznica
Opis montažne ploče	Mikroperforirana
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Galvanizovani čelik

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstojnike - tip zavrtnja M8 Sa elementom za fiksiranje
Dopustivo trajno opterećenje	225,6 Kg S3D, CRN, S3X orman 135,4 kg PLM orman
Maksimalno opterećenje	250 Kg S3D, CRN, S3X orman 150 kg PLM orman
Visina	950 mm
Širina	950 mm
Površina i korisna površina	90,3 dm²
Debljina	2,5 mm
Masa proizvoda	17,826 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	95 cm
Package 1 Length	95 cm
Package 1 Weight	17 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	58,5 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	438 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda.
Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu.
Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci